

# Końcówki kablowe igielkowe typu KI

## CECHY I KORZYŚCI





końcówka igielkowa Cu w/g DIN - rozwiązanie ekonomiczne i popularne

## DANE MECHANICZNE

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| Materiał | Cu                    |
| Pokrycie | cynowane galwanicznie |

## CERTYFIKATY I NORMY

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Wykonanie | DIN 46230 - dotyczy części rurkowej |
|-----------|-------------------------------------|



**ERC**

| Typ                  | Indeks Ergom      | Przekrój [mm²] | Wykonanie | DIN | d    | D <sub>1</sub> | D <sub>2</sub> | L <sub>1</sub> | L <sub>2</sub> | a    | C   | W    | W opakowaniu [szt.] | Waga [kg] |
|----------------------|-------------------|----------------|-----------|-----|------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|------|---------------------|-----------|
| KI 0,5-10 (100 SZT.) | E09KO-01030100101 | 0,2÷0,5        | A         | √   | 1    | 2,2            | 1,4            | 14             | 10             | 4    | –   | –    | 100                 | 0,02      |
| KI 1-10 (100 SZT.)   | E09KO-01030100201 | 0,5÷1          | A         | √   | 1,6  | 3,4            | 1,9            | 14,8           | 10             | 4,8  | –   | –    | 100                 | 0,05      |
| KI 1-12 (100 SZT.)   | E09KO-01030100301 |                |           |     |      |                |                | 16,8           | 12             |      |     |      |                     | 0,06      |
| KI 1-16 (100 SZT.)   | E09KO-01030100401 |                |           |     |      |                |                | 20,8           | 16             |      |     |      |                     | 0,06      |
| KI 2,5-10 (100 SZT.) | E09KO-01030100501 | 1,5÷2,5        | A         | √   | 2,3  | 4,1            | 1,9            | 14,8           | 10             | 4,8  | –   | –    | 100                 | 0,06      |
| KI 2,5-12 (100 SZT.) | E09KO-01030100601 |                |           |     |      |                |                | 16,8           | 12             |      |     |      |                     | 0,07      |
| KI 2,5-16 (100 SZT.) | E09KO-01030100801 |                |           |     |      |                |                | 21             | 16             |      |     |      |                     | 0,07      |
| KI 6-14 (100 SZT.)   | E09KO-01030100901 | 4÷6            | A         | √   | 3,6  | 5,6            | 2,7            | 20             | 14             | 6    | –   | –    | 100                 | 0,13      |
| KI 10-12 (100 SZT.)  | E09KO-01030101001 | 10             | B         | √   | 4,5  | 6,9            | –              | 22             | 12             | 8    | 2,4 | 4,3  | 100                 | 0,25      |
| KI 10-12 (10 SZT.)   | E09KO-01030101003 |                |           |     |      |                |                |                |                |      |     |      | 10                  | 0,03      |
| KI 16-13 (100 SZT.)  | E09KO-01030101101 | 16             | B         | √   | 5,8  | 8,4            | –              | 26             | 13             | 10   | 2,6 | 5,5  | 100                 | 0,43      |
| KI 16-13 (10 SZT.)   | E09KO-01030101103 |                |           |     |      |                |                |                |                |      |     |      | 10                  | 0,05      |
| KI 25-15 (100 SZT.)  | E09KO-01030101201 | 25             | B         | –   | 7    | 9,5            | –              | 33,5           | 15             | 13,5 | 2,6 | 6,8  | 100                 | 0,67      |
| KI 25-15 (10 SZT.)   | E09KO-01030101203 |                |           |     |      |                |                |                |                |      |     |      | 10                  | 0,07      |
| KI 35-20 (50 SZT.)   | E09KO-01030101301 | 35             | B         | –   | 8,4  | 11,8           | –              | 40,5           | 20             | 16   | 3,2 | 8    | 50                  | 0,77      |
| KI 35-20 (10 SZT.)   | E09KO-01030101303 |                |           |     |      |                |                |                |                |      |     |      | 10                  | 0,16      |
| KI 50-20 (50 SZT.)   | E09KO-01030101401 | 50             | B         | –   | 9,6  | 13,6           | –              | 45             | 20             | 19   | 3,8 | 9,5  | 50                  | 0,95      |
| KI 50-20 (10 SZT.)   | E09KO-01030101403 |                |           |     |      |                |                |                |                |      |     |      | 10                  | 0,19      |
| KI 70-23,5 (50 SZT.) | E09KO-01030101501 | 70             | B         | –   | 11,4 | 15,8           | –              | 55             | 23,5           | 24   | 4,2 | 11   | 50                  | 1,5       |
| KI 70-23,5 (10 SZT.) | E09KO-01030101503 |                |           |     |      |                |                |                |                |      |     |      | 10                  | 0,3       |
| KI 95-23,5 (50 SZT.) | E09KO-01030101601 | 95             | B         | –   | 13,5 | 18,9           | –              | 55             | 23,5           | 24   | 5,2 | 12,5 | 50                  | 2,16      |
| KI 95-23,5 (10 SZT.) | E09KO-01030101603 |                |           |     |      |                |                |                |                |      |     |      | 10                  | 0,44      |